





Пример использования кассеты 3.ST500.001
с петлей 3.ST501.001

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST500.001	База, крышка	Сталь оцинкованная
3.ST500.002	База, крышка	Нержавеющая сталь

Кассета с регулировкой 3D (сжатие +/- 3,0 мм) работает с петлями:

КАССЕТА	ПЕТЛЯ					
	3.ST501.001	3.ST502.001	3.ST503.001	3.ST504.001	3.ST505.001	3.ST506.001
3.ST500.001	●	●	●	●	●	●
3.ST500.002	●	●	●	●	●	●



Петля с 3D регулировкой по вертикали и горизонтали +/- 3,0 мм работает с кассетой.
(3.ST500.001 или 3.ST500.002) со стр. 3A-76, установленной на раме.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ	СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛ
3.ST501.001	Держатель, основание	Нержавеющая сталь